


přímočarý portál DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

č. dílu: 574497

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 0.5
jmenovitá zátěž	0 ... 0.5 kg
pohon v ose Z	DGSL-8
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 100 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,01 mm
pohon v ose Y	DGC-12
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 1,900 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm