


přímočarý portál DHSL-4-DGC40S-EGC70BS

č. dílu: 574515

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 4
jmenovitá zátěž	0 ... 4 kg
pohon v ose Z	EGC-70-BS
druh pohonu v ose Z	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 400 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	DGC-40
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm