

přímočarý portál DHSL-6-DGC40S-DGEA25

č. dílu: 574521

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 6
jmenovitá zátěž	0 ... 6 kg
pohon v ose Z	DGEA-25
druh pohonu v ose Z	elektrick. ozubený řemen
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,05 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,05 mm
pohon v ose Y	DGC-40
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm