

přímočarý portál DHSL-6-EGC120TB-DGEA25

č. dílu: 574522

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| skupina | přímočarý portál 6 |
| jmenovitá zátěž | 0 ... 6 kg |
| pohon v ose Z | DGEA-25 |
| druh pohonu v ose Z | elektrick. ozubený řemen |
| mezipoloha v ose Z | libovol. |
| zdvih v ose Z | 0 ... 600 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z | ± 0,05 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z | ± 0,05 mm |
| pohon v ose Y | EGC-120-TB |
| druh pohonu v ose Y | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách |
| mezipoloha v ose Y | libovol. |
| zdvih v ose Y | 0 ... 8,500 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y | ± 0,08 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y | ± 0,08 mm |