


přímočarý portál DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

č. dílu: 574524

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 10
jmenovitá zátěž	0 ... 10 kg
pohon v ose Z	DGSL-25
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,01 mm
pohon v ose Y	DGC-32-FA
druh pohonu v ose Y	pneumat.
mezipoloha v ose Y	1x
zdvih v ose Y	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,02 mm