


přímočarý portál DHSL-10-EGC120TB-EGC80BS

č. dílu: 574529

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	přímočarý portál 10
jmenovitá zátěž	0 ... 10 kg
pohon v ose Z	EGC-80-BS
druh pohonu v ose Z	elektrick. s vřetenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 400 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	EGC-120-TB
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,08 mm