


prostorový portál DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGEA25

č. dílu: 574553

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| skupina | prostorový portál 10 |
| jmenovitá zátěž | 0 ... 10 kg |
| pohon v ose Z | DGEA-25 |
| druh pohonu v ose Z | elektrick. ozubený řemen |
| mezipoloha v ose Z | libovol. |
| zdvih v ose Z | 0 ... 400 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z | ± 0,05 mm |
| pohon v ose Y | EGC-120-TB |
| druh pohonu v ose Y | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách |
| mezipoloha v ose Y | libovol. |
| zdvih v ose Y | 0 ... 2,000 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y | ± 0,08 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y | ± 0,08 mm |
| pohon v ose X | EGC-120-TB |
| druh pohonu v ose X | elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách |
| mezipoloha v ose X | libovol. |
| zdvih v ose X | 0 ... 8,500 mm |
| opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X | ± 0,08 mm |
| opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X | ± 0,08 mm |