


vícenásobný rozdělovač NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

č. dílu: 574586

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	24 mm
výška	23 mm
délka	87 mm
ukazatel připravenosti k provozu	zelená LED
indikace stavu	žlutá LED
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	58 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M8, 3 piny
elektrické připojení 2	přímý konektor, M12, 8 pinů
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
zatížitelnost každé pozice	2 A
stupeň krytí	IP68
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PBT
barva tělesa	šedá
materiál těsnění	FPM
materiál nástrčných kontaktů	poniklováno a pozlaceno
materiál zásuvky	poniklovaná mosaz