


konektor NECU-S1W9-C2-APB

č. dílu: 574589

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	4-40 UNC-2B
hmotnost výrobku	57.48 g
síťová sběrnice	Sub-D, 9 pinů, zásuvka
elektrické připojení 1	konektor Sub-D, 9 pinů
elektrické připojení 2	svorka IDC
přenosová rychlost	12 Mbit/s
přípustný průměr kabelu	8 mm 8 mm
průřez přívodu	0.08 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	75 % při 25 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PC