



kabel DUO

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

č. dílu: 574591

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	0 ... 60 V
napěťová pevnost	1.5 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
třída odolnosti korozi KBK	1
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
elektrické připojení 1	přímý konektor, M8x1, 4 piny
elektrické připojení 2	přímá zásuvka, 2xM8, 3 piny
průměr kabelu	3.1 mm
délka kabelu	1 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu zásuvky	PUR
informace o materiálu pouzdra	PUR
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno