



# svislá napájecí deska VABF-L1-P3A3-G18

č. dílu: 574593

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	16 mm
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.65 Nm
hmotnost výrobku	350 g
připojení pneumatiky 1	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál desky	hliník legovaný pro tvářeni