


konektor NECU-M-S-A12G4-IS

č. dílu: 575719

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	38 g
elektrické připojení	4 piny pérová svorka M12x1 přímá zásuvka
kódování konektoru	A
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
přípustný průměr kabelu	4 ... 8 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-40 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno