


# konektor NECC-S1G9-C2-M

č. dílu: 576031

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
výška	39,4 mm
délka	58 mm
hmotnost výrobku	24 g
síťová sběrnice	Sub-D, 9 pinů, zásuvka
elektrické připojení	9 pinů/9 pinů Sub-D / šroubovací svorka
přenosová rychlost	1 Mbit/s
přípustný průměr kabelu	8 mm 8 mm
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-20 ... 70 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi