

připojovací blok VABM-B10-20E-G38-9-P3

č. dílu: 576448

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------------------|
| rozměr rastru | 22 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. počet ventilových pozic | 9 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hmotnost výrobku | 1,326 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení řídicího tlaku 12 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G3/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tvárění |