

napájecí deska VABF-B10-20-P1-G18

č. dílu: 576491

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment	1.4 Nm
hmotnost výrobku	13 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál napájecí desky	hliníkový tlakový odlitek