


T-spojka s nástrčnými koncovkami NPQH-T-Q10-Q8-P10

č. dílu: 578388

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	7 mm
hloubka zasunutí hadice	16 ... 18,3 mm
upozornění k hloubce nasazení hadice	průměr 8: hloubka 16 mm průměr 10: hloubka 18,3 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar T
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 2 MPa -0.95 ... 20 bar -13.775 ... 290 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
certifikát vydavatele	NSF C0523185
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda (kapalná, bez ledu)
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
okolní teplota	0 ... 150 °C
hmotnost výrobku	39.6 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 10 mm
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	mosaz, chemicky poniklováno
materiál upev. kroužku	PEI
materiál uvolňovacího kroužku	mosaz, chemicky poniklováno
materiál těsnění hadice	FPM
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál podpůrného kroužku	PEI