

pneumatická řadová svorka LT-2-PK-4-DA

č. dílu: 5869

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	0.1 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6 g
připojení pneumatiky	nástrčná koncovka PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS