

L-spojka s převl. maticemi GCK-1/8-PK-4-KU

č. dílu: 6267

FESTO

z polymeru.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| jmenovitá světlost | 2.9 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | tvar L |
| velikost balení | 10 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit R1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 4 mm s maticí |
| materiál převlečné matice | POM |
| materiál šroubovacích čepů | POM |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |