


# pružná spojka FK-M4

č. dílu: 6528

FESTO

pro vyrovnání středového přesazení a úhlové odchylky, pro montáž na stranu pístnice.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M4
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	15 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dutinky	ocel pozinkováno
materiál tělesa	ocel pozinkováno
materiál kulových čepů	cementační ocel
materiál kulové podložky	cementační ocel
materiál matice	ocel pozinkováno