



**člen A**  
**ZK-PK-3**  
č. dílu: 6685

**FESTO**



**katalogový list**

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce A
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní tlak	1.6 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	mosaz POM
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
jmenovitá světlost	2.4 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	10 g
připojení pneumatiky 3	PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR