



tlumič hluku U-1/2-B

č. dílu: 6844

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích
připojení pneumatických prvků



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
průtok vzhledem k atmosféře	7,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	81 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	75 g
připojení pneumatiky	G1/2
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál šroubovacích čepů	hliník
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník