


manometr MA-63-0,25

č. dílu: 7169

FESTO

se stupnicí v barech a psi.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--------------------------------|
| rozsah zobrazení [bar] | 0 ... 0.25 bar |
| rozsah zobrazení | 0 ... 3.6 psi |
| odpovídá normě | DIN EN 837-3 |
| jmenovitý rozměr manometru | 63 |
| typ upevnění | instalace vedení |
| provozní médium | kapalná média plynná média |
| provozní tlak | 0 ... 0.25 bar |
| činitel proměnného zatížení | 0.9 |
| činitel trvalého zatížení | 0.75 |
| třída přesnosti měření | 1,6 |
| stupeň krytí | IP43 |
| teplota média | -20 ... 80 °C |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| umístění připojení | středěno na zadní stranu |
| připojení pneumatiky | G1/4 |
| materiál šroubovacích čepů | mosaz |
| materiál tělesa | ocel |
| materiál průhledového okénka | PMMA |
| hmotnost výrobku | 180 g |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | žádný acetylén žádný kyslík |