



tlačítkový ventil s pákou H-4/3-M5

č. dílu: 7334

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/3 ve stří. pol. odvětraný
typ ovládní	ruční
normální jmenovitý průtok	125 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	4 mm
princip těsnění	měkký
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	nelze obrátit
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
připojení pneumatiky 3	není svedeno