


vícenásobná zásuvka KDVF-16-B

č. dílu: 7564

FESTO

pro spojení svazku hadic z plastu Js 2, 3 a 4.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
provozní tlak	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	64 g
max. počet připojení	16
připojení pneumatiky	PK-2 PK-3 PK-4
barva	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS