



narážkový ventil Micro S-3-PK-3-B

č. dílu: 7843

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok	60 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	sedlový ventil s návratem do zákl pol. pružinou
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	1.8 mm
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	6 N
hmotnost výrobku	7 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
materiál tělesa	plast mosaz