



svislá napájecí deska VABF-S2-1-P1A14-N38

č. dílu: 8000540

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	42 mm
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	alternativní napájení tlakem pro 1 a 14
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	1,300 l/min
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	340 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové připojovací desce na jednotlivé připojovací desce
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek