


# převodovky EMGC-40-P-G12-SEC-67

č. dílu: 8000598  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                          | hodnota                |
|-----------------------------------|------------------------|
| velikost příruby převodovky       | 40 mm                  |
| velikost příruby motoru           | 67 mm                  |
| torzní vůle                       | 0.67 deg               |
| druh převodovky                   | planetová převodovka   |
| převodový poměr                   | 12:1                   |
| max. otáčky na vstupu             | 6,000 1/min            |
| provozní teplota převodovky       | -20 ... 90 °C          |
| shoda ohledně LABS                | VDMA24364-zóna III     |
| stupeň krytí                      | IP54                   |
| trvalý krouticí moment na výstupu | 10 Nm                  |
| moment setrvačnosti na pohonu     | 0.04 kgcm <sup>2</sup> |
| max. točivý hnací moment          | 12.5 Nm                |
| max. účinnost                     | 92 %                   |
| tuhost v krutu                    | 0.85 Nm/arcmin         |
| hmotnost výrobku                  | 550 g                  |
| kód rozhraní motoru, výstup       | 40G                    |
| kód rozhraní pro vstup motoru     | 67A                    |
| upozornění k materiálu            | ve shodě s RoHS        |