


# převodovky EMGC-60-P-G4-SEC-67

č. dílu: 8000613  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	67 mm
torzní vůle	0.5 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	4:1
max. otáčky na vstupu	6,000 1/min
provozní teplota převodovky	-20 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	26 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.34 kgcm <sup>2</sup>
max. točivý hnací moment	44 Nm
max. účinnost	94 %
tuhost v krutu	2.4 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	900 g
kód rozhraní motoru, výstup	60H
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS