


převodovky EMGC-60-P-G10-SEC-67

č. dílu: 8000616
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	67 mm
torzní vůle	0.5 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	10:1
max. otáčky na vstupu	6,000 1/min
provozní teplota převodovky	-20 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	16 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.29 kgcm ²
max. točivý hnací moment	24 Nm
max. účinnost	94 %
tuhost v krutu	1.3 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	900 g
kód rozhraní motoru, výstup	60H
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS