



spojovací vedení NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

č. dílu: 8001376

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení	25 pinů přímá zásuvka Sub-D / Sub-D
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	25
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	25
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	25
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	25
elektrické připojení 2, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
průměr kabelu	7 mm
struktura kabelu	stíněno
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 70 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
barva tělesa	šedá