

rychlý kompaktní manipulátor EHMY-RP-EGC-160-TB-HD- -

č. dílu: 8004609

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 2,000 mm
požadovaná rovinnost montážních ploch	0.1 mm/m
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s ozubeným řemenem
snímání polohy	pro čidla
opakovatelná přesnost	±0,08 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 45 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS