


rychlý kompaktní manipulátor EHMY-LP-EGC-160-TB-HD- -

č. dílu: 8004616

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
účinný průměr hnacího pastorku	39.79 mm
pracovní zdvih	200 ... 4,500 mm
požadovaná rovinnost montážních ploch	0.1 mm/m
napětí ozubeného řemene	0.23 %
rozteč ozubeného řemene	5 mm
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s ozubeným řemenem
snímání polohy	pro čidla
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	5 m/s
opakovatelná přesnost	±0,08 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 45 °C
max. posuvová síla F _x	1,000 N
posuvová konstanta	125 mm/U
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS