

rychlý kompaktní manipulátor EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

č. dílu: 8004627
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
účinný průměr hnacího pastorku	38.2 mm
pracovní zdvih	50 ... 1,000 mm
napětí ozubeného řemene	0.056 %
rozteč ozubeného řemene	5 mm
montážní poloha	svisle
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s ozubeným řemenem
snímání polohy	pro čidla
max. rychlost	3 m/s
opakovatelná přesnost	±0,05 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	5 ... 45 °C
max. posuvová síla F _x	1,000 N
posuvová konstanta	120 mm/U
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS