


# připojovací lišta VABM-L1-18W-G38-12-G

č. dílu: 8004920

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	19 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	12
povolení	c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,785 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	G1/8
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	G1/8
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G3/8
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření