


# připojovací deska VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

č. dílu: 8005152

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	30.5 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	21 mm
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Gb (BR)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	233 g
elektrické připojení	M8 konektor
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pomocného řídícího tlaku 12/14	M5
připojení odvětrání řídícího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
připojení pneumatiky 5	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek