


# modul vstupů a výstupů CDPX-EA-V2

č. dílu: 8023321

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	34 mm
výška	89 mm
délka	41 mm
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	80 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
digitální vstupy, počet	8
digitální vstupy, filtrace	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
digitální vstupy, vstupní napětí / proud	24 V DC
digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro PRAVDA	12 - 30 VDC
digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro NEPRAVDA	0 V
digitální vstupy, oddělení potenciálů	ano
digitální výstupy, počet	7
digitální výstupy, kontakt	1 relé
digitální výstupy, výstupní napětí	12 - 30 V DC
digitální výstupy, výstupní proud	0,5 A
digitální výstupy, oddělení potenciálu	ano
digitální výstupy, odolné zkratu	ano
digitální výstupy, odolné přetížení	ano