


připojovací deska VMPA14-IC-AP-1-EX1E

č. dílu: 8023668

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	24.4 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	14.9 mm
provozní tlak v Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3 ... 8 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Gc (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
elektrické připojení	M8 konektor
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M7 G1/8
připojení pneumatiky 2	M7 G1/8
připojení pneumatiky 3	M7 G1/8
připojení pneumatiky 4	M7 G1/8
připojení pneumatiky 5	M7 G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek