

Škrticí ventily VFFG-T-M5-A-V1

č. dílu: 8025716

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
typ upevnění	se závitem
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
okolní teplota	-5 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dutého šroubu	PA