

# připojovací blok VABM-B10-25S-N38-2

č. dílu: 8026270

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	27.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	2
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	438 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 3	3/8 NPT
připojení pneumatiky 5	3/8 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění