

připojovací blok VABM-B10-30E-N34-2

č. dílu: 8026368

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	32 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	2
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	1,722 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení řídicího tlaku 14	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	3/4 NPT
připojení pneumatiky 3	3/4 NPT
připojení pneumatiky 5	3/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření