


přímočarý portál EXCT-15- -

č. dílu: 8026575

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	15
montážní poloha	svisle
konstrukce	přímočarý portál
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	4.8 m/s
opakovatelná přesnost	±0,1 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
hladina akustického tlaku	70 dB(A)
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	10 ... 40 °C
max. procesní síla ve směru Z	100 N
jmenovité zatížení při maximální dynamice	1.5 kg
typ upevnění	s upevňovací sadou s kamenem do drážky
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS