

spojka s vnějšími závity NPFC-D-R18-R14-M

č. dílu: 8030279

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|--|
| materiál závitového šroubení | mosaz, poniklovaná |
| velikost balení | 10 |
| provozní tlak | -0.95 ... 50 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 150 °C |
| hmotnost výrobku | 14.7 g |
| připojení pneumatiky 1 | R1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | R1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |