


# spojka s vnějšími závity NPFC-D-R14-R38-M

č. dílu: 8030282

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
materiál závitového šroubení	mosaz, poniklovaná
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	23.4 g
připojení pneumatiky 1	R1/4
připojení pneumatiky 2	R3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS