

redukce
NPFC-R-G38-G18-FM
č. dílu: 8030316

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|--|
| materiál závitového šroubení | mosaz, poniklovaná |
| velikost balení | 10 |
| provozní tlak | -0.95 ... 50 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 150 °C |
| hmotnost výrobku | 30.1 g |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |