

kruhové světlo SBAL-C6-R-W-D

č. dílu: 8031161
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
povolení	RCM Mark
pracovní vzdálenost	100 - 300 mm
druh osvětlení	kruhové světlo
typ světla	bílý LED difúzní
vlnová délka	410 - 750 nm
elektrické připojení	se 12 piny 2x M12 konektor
úroveň spouštěcího signálu	úroveň 18 V ... UB
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 5 %
zbytkové zvlnění	5 %
příkon proudu v trvalém provozu	390 mA
příkon proudu v režimu s bleskem	390 mA
max. počet zařízení zapojených v řadě	2
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
teplota okolí v trvalém provozu	0 ... 35 °C
teplota okolí v režimu s bleskem	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hmotnost výrobku	150 g
typ upevnění	s upevňovacím úhelníkem
materiál tělesa	hliník eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS