


plochý portál YXCF-2

č. dílu: 8032546

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| požadovaná rovinnost montážních ploch | 0.1 mm/m |
| požadovaná rovnoběžnost montážních ploch | 0.1 mm/m |
| montážní poloha | vodorovn. |
| konstrukce | system plochého portálu s moduly s elektrickými pohony |
| spínací cyklus | 100 % |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| okolní teplota | 5 ... 45 °C |
| interval údržby | 2,500 km |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál adaptační desky | eloxovaný hliník ocel, potažená |
| materiál upevňovacího kroužku | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál energetických řetězců | zesílený PA |