

# připojovací deska VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E

č. dílu: 8033162

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	52 mm
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vnitřní
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
napěťová pevnost	0.8 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
stupeň znečištění	3
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex - teplota okolí	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	815 g
elektrické připojení	kulatý konektor M12x1,5
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek