

# hadice z plastu PAN-R-22X2-SW

č. dílu: 8036207

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	22 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	350 mm
vnitřní průměr	18 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.131 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 22 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 62 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A