


napájecí deska VABF-S1-1-P1A12-N12

č. dílu: 8037654

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	44 mm
funkce odvětrání	přes desku se škracením
podle normy	ISO 5599-1
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
vhodnost pro vakuum	ano
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 50 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	650 g
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1/2 NPT
připojení pneumatiky 5	1/2 NPT
materiál odvětrávací desky	PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál napájecí desky	hliníkový tlakový odlitek