

vodicí jednotka

ELFA-RF-80- -

č. dílu: 8037968

FESTO

pro zvýšení schopnosti systému s více osami pohybu přenášet síly a momenty



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 7,000 mm
velikost	80
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kladkách
konstrukce	vedení
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	10 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně ly	269.84E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	1,018.5E+03 mm ⁴
max. síla Fy	800 N
max. síla Fz	800 N
max. odpor při pohybu naprázdno	40 N
max. moment Mx	30 Nm
interval mazání, závislý na délce dráhy	10,000 km
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4,280 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	47.13 g
typ upevnění	příslušenstvím
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycí pásky	páska z ušlechtilé oceli odolná korozi
materiál vedení	ocel
materiál saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný